



Lâmpadas LED clássica

CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	470 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	118,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de Energia	4 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	33 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.4
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	70 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	ST64
Aprovação e aplicação	
Produto energeticamente eficiente	Sim

Lâmpadas LED clássica


Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL
Nome do produto completo	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL
Código do produto completo	871869657403400


Código de encomenda	57403400
N.º material (12NC)	929001237302
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696574034
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696574041

Desenho dimensional




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	64 mm	140 mm


Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

Lâmpadas LED clássica

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

