



Klassiska LED-lampor med glödtråd

CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

Philips Classic LED-ljuskällor med glödtråd kombinerar den välbekanta designen hos traditionella glödlampor med LED-teknologins hållbarhet och långa livslängd. Den ger ett vackert varmvitt ljus och energibesparingar på upp till 90 % jämfört med traditionella ljuskällor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	20000X
Teknisk typ	4-40W
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Ljusflöde (nom)	470 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	118,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W

Lampström (nom)	33 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.4
Spänning (nom)	220–240 V

Styrenheter och dimring

Dimbara	No
---------	----

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Klar (CL)
----------------------	-----------

Användning och godkännande


Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Lämplig för accentbelysning	No
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh

Klassiska LED-lampor med glödtråd

Produktdata	
Fullständig produktkod	871869657403400
Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL
EAN/UPC – Produkt	8718696574034
Beställningsnummer	57403400
Räkna – Antal per förpackning	1

Räkna – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001237302
Nettovikt (stycke)	0,030 kg



Måttskiss



filament 4.5W-40W 470lm NAD 2700K E27ND


Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	64 mm	140 mm

Fotometriska data



LED Lamps, Lightcolour /827 ND CL

CorePro LEDbulb ND 4-40W ST64 827



CorePro LEDbulb ND 4-40W ST64 827

Klassiska LED-lampor med glödtråd

