


PHILIPS

Eco passport

Classic LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL Klasik filaman LED mumlar ve şamdanlar

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip Klasik filaman LED mumlar ve şamdanlar, klasik enkandesan mum ve şamdanın bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Geleneksel ampullere kıyasla enerji maliyetlerinde yaklaşık %90 tasarruf sağlarken güzel, dekoratif sıcak beyaz ışık sunar.



Our eco passport

Signify daha parlak yaşamlara ve daha iyi bir dünyaya öncülük ediyor. Tasarım sürecinin bir bölümü olarak, çevresel etkiyi azaltmak ve içinde yaşadığımız dünyaya daha çok fayda sağlamak için yenilikler yapıyoruz.

Bunun sizin için önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, 1994'ten bugüne uzanan Sürdürülebilir Tasarım sürecimiz dahilinde tasarlanan, ürünlerimizin çevresel ve sosyal performansını sekiz ayrı Sürdürülebilir Odak Alanında açıklayan bir çevre karnesi geliştirdik.



Enerji

- Dim Edilebilir: Hayır
- Enerji Verimliliği Etiket (EEL): A++
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 125,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 2 W



Dairesellik

- Nominal Kullanım Ömrü (Nom): 15000 h



Ambalaj

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,242 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,010 kg



Maddeler

- EU RoHS ile uyumludur: Evet



Ağırlık ve Malzemeler

- Net Ağırlık (Parça Başı): 0,014 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Daha fazla bilgi:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.