



# Đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển

## LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR

Với thiết kế di sản cổ điển, đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển kết hợp hình dáng quen thuộc của bóng đèn sợi đốt truyền thống và ưu điểm của công nghệ bóng đèn LED có tuổi thọ cao. Sản phẩm này cho ánh sáng trang trí trắng ấm đẹp để đồng thời tiết kiệm khoảng 90% năng lượng so với bóng đèn truyền thống.

### Dữ liệu sản phẩm


| Thông tin chung                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Đế dui đèn                                       | E14 [E14]          |
| Tuổi thọ danh định                               | 15.000 h           |
| Chu kỳ bật/tắt                                   | 20.000             |
| Tuổi thọ định mức (Giờ)                          | 15.000 h           |
| Công nghệ chiếu sáng                             | LED                |
| Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu                 | Có                 |
| Thông tin kỹ thuật về đèn                        |                    |
| Mã màu                                           | 827 [CCT of 2700K] |
| Quang thông                                      | 250 lm             |
| Ký hiệu màu sắc                                  | Trắng ấm (WW)      |
| Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)                     | 2700 K             |
| Quang hiệu (định mức) (Danh định)                | 125,00 lm/W        |
| Độ đồng nhất màu sắc                             | <6                 |
| Chỉ số hoàn màu (CRI)                            | 80                 |
| LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định) | 70 %               |
| Vận hành và điện                                 |                    |
| Tần số dòng                                      | 50 to 60 Hz        |

| Tần số đầu vào                          | 50 đến 60 Hz  |
|-----------------------------------------|---------------|
| Mức tiêu thụ điện                       | 2 W           |
| Dòng điện bóng đèn (Danh định)          | 20 mA         |
| Công suất tương đương                   | 25 W          |
| Thời gian khởi động (Danh định)         | 0,5 s         |
| Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng | 0,5 s         |
| Hệ số công suất (Tỷ lệ)                 | 0,4           |
| Điện áp (Danh định)                     | 220-240 V     |
| Nhiệt độ                                |               |
| Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)          | 70 °C         |
| Điều khiển và điều chỉnh độ sáng        |               |
| Có thể điều chỉnh độ sáng               | Không         |
| Cơ khí và vỏ đèn                        |               |
| Lớp hoàn thiện bóng đèn                 | Trong suốt    |
| Hình dạng bóng đèn                      | B35 [B 35 mm] |

Đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển

| Phê duyệt và ứng dụng                |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Sản phẩm tiết kiệm năng lượng        | Có                                    |
| Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn | Không                                 |
| Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h   | 2 kWh                                 |
| Dữ liệu sản phẩm                     |                                       |
| Tên sản phẩm khác                    | LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR |
| Tên sản phẩm đầy đủ                  | LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR |


Bản vẽ kích thước




|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Mã sản phẩm đầy đủ                 | 871869657427000 |
| Mã đơn hàng                        | 929001238308    |
| Số vật liệu (12NC)                 | 929001238308    |
| Phần tử - Số lượng trên một bộ     | 1               |
| EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp             | 8718696574270   |
| Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 10              |
| EAN/UPC - Vỏ                       | 8718696574287   |

| Product                               | D     | C     |
|---------------------------------------|-------|-------|
| LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR | 35 mm | 97 mm |

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR



General uniform lighting - LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR


Đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển

Dữ liệu phân bố ánh sáng



Light Distribution Diagram - LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR

Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR

