



Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Classic LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Conformità a RoHS EU	Si

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	250 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	125,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80

LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
--	------

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	2 W
Corrente lampada (Nom)	20 mA
Potenza equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,4
Tensione (Nom)	220-240 V


Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	36 °C

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	BA35
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	2 kWh
Numero di registrazione EPREL	387361
EyeComfort	Si


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL
Nome completo prodotto	Classic LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL
Full EOC	871869657409600
Codice d'ordine	57409600
Codice materiale (12NC)	929001238402
Codice locale	PHILEDVEN25E14
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696574096
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696574102

Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	35 mm	123 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL

Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL

