

# PHILIPS

## Eco passport

## Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

### LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.



### Our eco passport

Signify viser vejen til en lysere fremtid og en bedre verden for alle. Vores designproces bygger på innovation, der skal reducere den miljømæssige påvirkning og gøre en forskel for den verden, vi lever i.

Vi ved, at det også er vigtigt for dig. Derfor har vi udviklet et Eco-Passport, der forklarer vores produkters miljømæssige og sociale dimensioner ved hjælp af otte fokuspunkter for bæredygtighed, som er udviklet via vores bæredygtige designproces siden 1994.



#### Energi-

- Dæmpbar: Nej
- Energimærket (EEL): A++
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 125,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 2 W



#### Cirkulær

- Nominel levetid (nom.): 15000 h



#### Emballage

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,242 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,010 kg



#### Stoffer

- Opfylder kravene i EU RoHS: Ja



#### Vægt og materialer

- Nettovægt (stykke): 0,014 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Læs videre på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.