



Velas e lustres LED de filamento clássicos

Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

Com um design tradicional clássico, as velas e lustres LED de filamento clássicos combinam a forma familiar das velas e lustres incandescentes clássicos com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as velas e lustres tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	250 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	125,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de Energia	2 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	20 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.4
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	36 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	ST35
Aprovação e aplicação	
Produto energeticamente eficiente	Sim

Velas e lustres LED de filamento clássicos


Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	2 kWh
EyeComfort	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL
Nome do produto completo	Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL


Código do produto completo	871869657411900
Código de encomenda	57411900
N.º material (12NC)	929001238502
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696574119
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696574126

Desenho dimensional




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	35 mm	97 mm


Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14
827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

Velas e lustres LED de filamento clássicos

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

