



# Dicroica LED MR16 Essential

## Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D

Las Essential LEDspots MR16 son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU5.3 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las Essential LEDspots MR16 brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

### Datos del producto


<b>Funcionamiento de emergencia</b>		<b>Corriente de lámpara (nom.)</b>		580 mA
Base de casquillo	GU5.3 [ GU5.3]	<b>Equivalente de potencia</b>	50 W	
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	<b>Hora de inicio (nom.)</b>	0,5 s	
Ciclo de conmutación	50000X	<b>Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)</b>	1 s	
Tipo técnico	5-50W	<b>Factor de potencia (nom.)</b>	0.5	
<b>Rendimiento inicial (conforme con IEC)</b>		<b>Voltaje (nom.)</b>	12 V	
Código de color	827 [ CCT de 2.700 K]	<b>Temperatura</b>		
Ángulo de haz (nom.)	24 °	<b>Temperatura máxima (nom.)</b>	76 °C	
Flujo lumínico (nom.)	400 lm	<b>Controles y regulación</b>		
Intensidad luminosa (nom.)	1700 cd	<b>Regulable</b>	No	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	<b>Aprobación y aplicación</b>		
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K	<b>Etiqueta de eficiencia energética (EEL)</b>	A+	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	80,00 lm/W	<b>Datos de producto</b>		
Consistencia del color	<6	<b>Código de producto completo</b>	871869657955800	
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80	<b>Nombre de producto del pedido</b>	Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D	
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %			
<b>Mecánicos y de carcasa</b>				
Power (Rated) (Nom)	5 W			

## Dicroica LED MR16 Essential

EAN/UPC - Producto	8718696579558
Código de pedido	929001240108
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10

N.º de material (12NC)	929001240108
Peso neto (pieza)	0,045 kg

### Plano de dimensiones



MR16 12V 5W-50W 380lm 24D 2700K GU5.3 ND

Product	D	C
Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D	50 mm	46 mm

