

PHILIPS

Eco passport

MASTER LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 940 10D MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LEDspot LV ExpertColor tạo bầu không khí ấm áp và thư thái cho khách sạn, nhà ở và nhà hàng. Một không gian ngập đầy ánh sáng đẳng cấp với phổ sáng tùy chỉnh, CRI cao và tính năng điều chỉnh độ sáng sâu. Và kết quả là? Trải nghiệm ánh sáng tuyệt vời cho người dùng. Không chỉ có thế, thiết kế nắp kính không viền sáng tạo sẽ phù hợp với hầu hết mọi phong cách trang trí, mang đến diện mạo gọn gàng và ngăn nắp cho nội thất. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng ưu điểm của loạt đèn ExpertColor, bao gồm đèn chiếu điểm LEDspot MV và đèn LEDspot Par.



Our eco passport

Signify mở đường đến với một cuộc sống tươi sáng hơn, một thế giới tốt đẹp hơn. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đã cải tiến để giảm tác động đến môi trường qua các hành động thiết thực vì khí hậu, chú trọng vào mô hình tuần hoàn, đem lại lợi ích trên diện rộng cho thế giới thông qua các khía cạnh xã hội như sức khỏe thể chất và tinh thần, đảm bảo an toàn và an ninh, cũng như góp phần đảm bảo có đủ nguồn lương thực.

Chúng tôi biết đây cũng là một điều quan trọng với bạn. Vậy nên, chúng tôi đã phát triển Eco Passport để giải thích hiệu quả môi trường và xã hội của sản phẩm trên trong tám Lĩnh vực Trọng tâm Phát triển bền vững, được phát triển qua quá trình Thiết kế Bền vững của chúng tôi từ năm 1994.



Năng lượng

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Có
- Quang hiệu (định mức) (Danh định): 66,67 lm/W
- Công suất (Danh định): 7,2 W



Tuần hoàn

- Tuổi thọ danh định (Danh định): 40000 h



Bao bì

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,140 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,008 kg



Vật liệu

- Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu: Có



Trọng lượng & Chất liệu

- Trọng lượng tịnh SAP (Bộ): 0,034 kg

Đọc thêm tại:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.