



# MASTER LEDspot ExpertColor LV

## MASTER LED ExpertColor LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 940 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor tạo bầu không khí ấm áp và thư thái cho khách sạn, nhà ở và nhà hàng. Một không gian ngập đầy ánh sáng đẳng cấp với phổ sáng tùy chỉnh, CRI cao và tính năng điều chỉnh độ sáng sâu. Và kết quả là? Trải nghiệm ánh sáng tuyệt vời cho người dùng. Không chỉ có thế, thiết kế nắp kính không viền sáng tạo sẽ phù hợp với hầu hết mọi phong cách trang trí, mang đến diện mạo gọn gàng và ngăn nắp cho nội thất. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng ưu điểm của loạt đèn ExpertColor, bao gồm đèn chiếu điểm LEDspot MV và đèn LEDspot Par.

### Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung	
Đế dui đèn	GU5.3 [ GU5.3]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	40000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
Loại kỹ thuật	7.2-50W
Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	940 [ CCT 4000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	36 °
Quang thông (Danh định)	480 lm
Cường độ sáng (Danh định)	1450 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng mát (CW)
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K
Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	66,67 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<3
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	97

LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Thông số vận hành và điện	
Công suất (Danh định)	7.2 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	800 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	1 s
Hệ số công suất (Danh định)	0.7
Điện áp (Danh định)	12 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	92 °C




# MASTER LEDspot ExpertColor LV

## Dữ liệu phân bố ánh sáng




LEDspots MR16 7W 4000K

## Tuổi thọ



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

