

PHILIPS

Eco passport

LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10 Classic LED Lamps

A hagyományos kialakítású LED Deco Classic gyönyörű, dekoratív, meleg fehér fényt nyújt, miközben nagyjából 90%-kal csökkenti a villanyszámlát.



Our Eco passport



Energiatakarékosság

- Szabályozható fényerő: Nem
- Energiatakarékossági címke (EEL): A+
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 94 lm/W
- Teljesítmény (névleges) (névleges): 5 W



Kör alak

- Névleges élettartam (névleges): 15000 h



Csomagolás

- SAP Weight Paper Unit (Case): 125.000 g



Anyagok

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Yes
- RoHS jel: RoHS mark



Súly és anyagok

- Nettó tömeg (darab): 37,000 g

Energy efficiency ranking / External awards

