



Classic LED Lamps

LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10

A hagyományos kialakítású LED Deco Classic gyönyörű, dekoratív, meleg fehér fényt nyújt, miközben nagyjából 90%-kal csökkenti a villanyszámlát.

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés	E27 [E27]
Névleges élettartam (névleges)	15000 h
Kapcsolási ciklus	30000X

Technikai adatok	
Színkód	827 [2700 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	300 °
Fényáram (névleges)	470 lm
Színmegjelölés	meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	94 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítmény (névleges)	5 W
Fényforrás árama (névleges)	35 mA
Teljesítmény-egyenérték	40 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0,5 s

Teljesítménytényező (névleges)	0,55
Feszültség (névleges)	220–240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	98 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Nem

Mechanika és tokozás	
Fényforrás formája	Opál


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	A+
Energiatakarékos termék	Yes
Megfelel kiemelő jellegű világításhoz	No
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh

Termékadatok	
Teljes termékkód	871869642232800
A termék megrendelési neve	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10
EAN/UPC - termék	8718696422335
Rendelési kód	42232800
Számláló – csomag dobozonként	1

Classic LED Lamps

Számláló – csomag dobozonként	10
Anyagszám (12NC)	929001242901
Nettó tömeg (darab)	37,000 g


Méretezett rajza




Bulb A60 220~240V 5W 470lm 2700K E27 ND

Product	D	C
LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10	60 mm	110 mm


Fotometriai adatok



LED Lamps, LEDClassic 60W A60 E27 2700K 806lm





LED Lamps, LEDClassic 40W A60 E27 2700K 470lm FR



LED Lamps, LEDClassic 40W A60 E27 2700K 470lm FR

Classic LED Lamps

Élettartam



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

