



Classic frosted LED Lamps

LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10

De frostade, klassiska LED-lamporna med en klassisk design ger ett vackert, dekorativt varmvitt ljus och en energibesparing på runt 90 %. Lampornas bekanta former passar perfekt i dina befintliga armaturer.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	30 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	94 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	5 W
Lampström (nom)	35 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.55
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	98 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60 mm]


Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja

Classic frosted LED Lamps

Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10
Fullständigt produktnamn	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10

Full EOC	871869642232800
Beställningsnummer	42232800
Materialnummer (12NC)	929001242901
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696422328
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696422335

Måttskiss



Product	D	C
LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10	60 mm	110 mm


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10



Light Distribution Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10



General uniform lighting - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10

Classic frosted LED Lamps

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10

