

# PHILIPS

## Eco passport

## LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 Classic LED Lamps

Mléčné klasické žárovky LED v provedení napodobujícím staré žárovky vyzařují krásné dekorativní teple bílé světlo a současně zajišťují úsporu kolem 90 % nákladů na energii. Dobře známé tvary mléčných klasických LED žárovek se dokonale hodí do vašich stávajících svítidel.



### Our Eco passport

Signify usiluje o zářivější životy a lepší svět. V rámci procesu návrhu zavádíme inovace s cílem omezit dopad na životní prostředí a přinést více výhod světu, ve kterém působíme.

Víme, že je to důležité i pro vás. Sestavili jsme proto ekologické informace vysvětlující dopad našich výrobků na životní prostředí a společnost v osmi stěžejních ekologických oblastech vytvořených v rámci našeho procesu udržitelného návrhu od roku 1994.



### Energie

- **Regulovatelné:** Ne
- **Štítek energetické účinnosti (EEL):** A++
- **Měrný výkon (jmen.) (nom.):** 104,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 4,5 W



### Kruhovost

- **Jmenovitá životnost (jmen.):** 15000 h



### Balení

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,214 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,010 kg



### Látky

- **Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS:** Ano



### Hmotnost a materiály

- **Celková hmotnost (kus):** 0,040 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Další informace na:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.