

PHILIPS

Eco passport

LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 Classic LED Lamps

LED Deco Classic -ledilamput on perinteisesti muotoiltu ja ne valaisevat kauniisti lämpimällä valkoisella valolla samalla, kun energiakustannuksissa saavutetaan noin 90 % säästöt.



Our eco passport

Signify näyttää, kuinka valo auttaa luomaan parempaa maailmaa. Suunnitteluprosessin osana ryhdymme ilmastotoimiin, keskitymme kierrätykseen ja teemme innovaatioita, jotka vähentävät tuotteidemme ympäristövaikutuksia. Pyrimme hyödyttämään maapalloa laajemminkin sosiaalisilla toimilla edistämällä muun muassa elintarvikkeiden saatavuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä turvallisuutta.

Tiedämme, että asia on tärkeä myös sinulle. Siksi olemme kehittäneet ekopassin, jossa selitetään tuotteidemme ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset kahdeksan kestävä kehityksen painopistealueen kautta, joita on kehitetty suunnitteluprosessissamme vuodesta 1994 asti.

Energia-

- Himmennettävä: Ei
- Energiatohokkuusluokka: F
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 104,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 4,5 W

Circularity

- Nimelliskäyttöikä (nim.): 15000 h

Pakkaus

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,214 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,010 kg

Aineet

- EU RoHS -määräysten mukainen: Kyllä

Paino ja materiaalit

- Net Weight (Piece): 0,040 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lisätietoja on osoitteessa
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.