



Classic LEDbulb Glühlampenform matt

LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	30.000
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	104,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Energieverbrauch	4,5 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A60 [A 60 mm]

Classic LEDbulb Glühlampenform matt

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387365
EyeComfort	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Gesamt-Produktcode	871869641965601
Bestellcode	41965601
Material-Nr. (12NC)	929001242982
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696419656
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696733806

Abmessungsskizzen

Product	D	C
LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60 mm	110 mm


Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND
1CT/10

Light Distribution Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Classic LEDbulb Glühlampenform matt

Photometrische Daten




General uniform lighting - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

