



Classic LED Lamps



LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Având un design clasic, similar cu al surselor incandescente, LED Frosted Classic oferă lumină atrăgătoare, decorativă, de culoare alb cald, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90%. Formele clasice, familiare ale lămpilor clasice mate sunt o potrivire perfectă pentru aparatele de iluminat existente.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	30.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	470 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	104,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 Hz

Frecvență de intrare	50 Hz
Consum de curent	4,5 W
Curent lămpă (nom.)	40 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	50 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat
Material bec	Sticlă
Formă bec	A60 [A 60 mm]


Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	F
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Număr de înregistrare EPREL	387365

Classic LED Lamps

EyeComfort	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
Numele complet al produsului	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
Full EOC	871869641965601


Cod de comandă	41965601
Număr material (12NC)	929001242982
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696419656
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696733806

Cote




Product	D	C
LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60 mm	110 mm


Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10




Light Distribution Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10




General uniform lighting - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Classic LED Lamps

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

