



Classic LED Lamps

LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10

Svietidlo LED Deco Classic s tradičným dizajnom klasickej žiarovky poskytuje nádherné dekoratívne teplé biele svetlo pri súčasnej úspore nákladov na energiu vo výške približne 90 %.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27 [E27]
Nominálna životnosť	15 000 h
Spínací cyklus	30 000
Menovitá životnosť (hodiny)	15 000 h
Technológia osvetlenia	LED
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Svetelné technické	
Kód farby	827 [CCT of 2700K]
Uhol vyžarovania (nom.)	300 stupeň (stupne)
Svetelný tok	806 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	115 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	7 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	50 mA

Ekvivalentný výkon	60 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0.5 s
Účinnosť (zlomok)	0.55
Napätie (nom.)	220-240 V

Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	90 °C

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	A60 [A 60 mm]

Schválenie a použitie	
Energeticky úsporný produkt	Áno
Vhodné pre akcentačné osvetlenie	Nie
Spotreba energie kWh/1 000 h	7 kWh
EyeComfort	áno


Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10

Classic LED Lamps

Úplný názov produktu	LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10
Úplný kód produktu	871869647222400
Objednávkový kód	47222400
Č. materiálu (12NC)	929001243031
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1


EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696472224
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718696472231

Rozmerový obrázok




Product	D	C
LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10	60 mm	110 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10





Light Distribution Diagram – LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10



General uniform lighting – LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10

Classic LED Lamps

Životnosť



Life Expectancy Diagram - LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10

Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10

