

PHILIPS

Eco passport

LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 Classic LED Lamps

Med sit klassiske design giver de matterede Classic-LED-pærer et smukt, dekorativt varmt hvidt lys, og samtidigt sparer du ca. 90 % i energiomkostninger. De matterede Classic-LED-pærens velkendte former passer perfekt til dine eksisterende armaturer.



Our eco passport

Signify går forrest for at skabe en lysere og bedre verden. Under designprocessen forsøger vi at nytænke for at reducere vores miljöpåvirkning ved at implementere klimatiltag og bruge en cirkeløkonomisk tilgang, der tilgodeser den verden, som vi driver virksomhed i, ved at fokusere på bl.a. fødevaretilgængelighed, sundhed, velvære og sikkerhed.

Vi ved, at det også er vigtigt for dig. Derfor har vi udviklet et Eco-Passport, der forklarer vores produkters miljømæssige og sociale dimensioner ved hjælp af otte fokuspunkter for bæredygtighed, som er udviklet via vores bæredygtige designproces siden 1994.



Energi-

- Dæmpbar: Nej
- Energy Efficiency Class: E
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 115,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 7 W



Cirkulær

- Nominel levetid (nom.): 15000 h




Emballage

- Copy SAP Weight Paper Unit (Case): 0,214 kg
- Copy SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,010 kg



Stoffer

- Opfylder kravene i EU RoHS: Ja



Vægt og materialer

- Copy Net Weight (Piece): 0,040 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Læs videre på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.