



Classic LED Lamps

LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Matowe bańki LED Classic zapewniają piękne, dekoracyjne ciepłe światło białe, a jednocześnie pozwalają zmniejszyć koszty energii o około 90%. Charakterystyczne kształty matowych baniek LED Classic stanowią idealne uzupełnienie każdej oprawy.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [E27]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	30000X
Dane techniczne	7-60W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Strumień świetlny (Nom)	806 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115,00 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Prąd lampy (Nom)	60 mA


Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869647218701
Nazwa produktu na zamówieniu	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
EAN/UPC-produkt	8718696472187

Classic LED Lamps

Kod zamówienia	47218701
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10

Materiał Nr. (12NC)	929001243082
Waga netto (szt.) SAP	0,040 kg


Rysunki techniczne




Bulb A60 220~240V 7W 806lm 2700K E27 ND

Product	D	C
LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60 mm	110 mm


Dane fotometryczne



LED Lamps, LEDClassic 60W A60 E27 2700K 806lm





LED Lamps, LEDClassic 60W A60 E27 2700K 806lm FR



LED Lamps, LEDClassic 60W A60 E27 2700K 806lm FR

Classic LED Lamps

Okres eksploatacji



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

