



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S é uma substituição direta de lâmpadas tradicionais R7S lineares com extremidade dupla. O seu design "luz em redor" produz luz tal como uma lâmpada de halógeno. Dentro da gama, é possível optar por produtos reguláveis que têm uma função de regulação profunda, proporcionando um ambiente acolhedor ao utilizar um equipamento regulável.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	R7S [R7s]
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	14-100W

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [CCT de 3000 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	1600 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	1600 lm
Designação da cor	White (WH)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	114,29 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	74 mA
Potência equivalente	100 W

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	90 °C

Controles e regulação	
Regulável	true

Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Produto energeticamente eficiente	Sim
Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	14 kWh


Dados do produto	
Código do produto completo	871869657879700
Nome de produto da encomenda	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
EAN/UPC – Produto	8718696578797

CorePro LEDlinear MV

Código de encomenda	57879700
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001243702

Peso líquido (Peça)	0,095 kg
---------------------	----------



Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim

Dados fotométricos



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

