



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	
Attacco	R7S [R7s]		0.5 s
Durata di vita nominale (Nom)	15000 h	Fattore di potenza (Nom)	0.8
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X	Tensione (Nom)	220-240 V
Tipo tecnico	14-100W	Temperatura	
Dati tecnici di illuminazione		Temp. massima involucro (Nom)	90 °C
Codice colore	840 [CCT di 4000 K]	Controlli e regolazione del flusso	
Flusso luminoso (Nom)	1800 lm	Regolabile	Si
Designazione colore	Bianca neutra (CW)	Approvazione e applicazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Classe di efficienza energetica (ELL)	A++
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	128,57 lm/W	Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Uniformità del colore	<6	Adatto all'illuminazione d'accento	No
Indice di resa dei colori (Nom)	80	Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Dati del prodotto	
Funzionamento e parte elettrica		Codice prodotto completo	871869657881000
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Nome prodotto ordine	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
Power (Rated) (Nom)	14 W	EAN/UPC - Prodotto	8718696578810
Corrente lampada (Nom)	74 mA	Codice d'ordine	57881000
Wattaggio equivalente	100 W		
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s		

CorePro LEDlinear MV

Codice Locale	CORER7S100840D
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001243802

Peso netto (Pezzo)	0,095 kg
--------------------	----------



Disegno tecnico

C

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Linear 220V 15W-100W1500lm 4000K R7S Dim


Fotometrie



Standard Reference 1.1 | Photometry 1.1 | Page 10

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D

