



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D

Master LEDspot LV AR111, med ny design som passar in, kan användas med de flesta G53-armaturer för en ersättningslösning. Ljuskällan skapar en fantastisk ljuseffekt för tillämpningar i butiker, utställningslokaler och gallerier. Det högkvalitativa ljuset framhäver varornas och föremålens sanna färger och skönhet. Det varar också länge med högt bibehållet ljusflöde och bevarad färg. Ljuskällan med sin vackra design ger en väl avgränsad ljusstråle med mängder av spridningsvinklar som passar olika användningsområden. Utöver Philips patenterade lösning, som gör den garanterat kompatibel med en mängd elektroniska 12 V halogentransformatorer av standardtyp, har den också en stråle med hög intensitet som motsvarar halogen AR111-spottar på 50 W, 75 W eller 100 W.

Produktdata


Allmän information		Färgbeständighet	
Socket	G53 [G53]	Färgåtergivningsindex	<3
Nominell livslängd	40 000 h	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	90
Driftcykel	50 000	Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	70 %
Lighting Technology	LED		
EU RoHS-kompatibel	Ja		
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	927	Line Frequency	- Hz
Spridningsvinkel (nom)	8 °	Ingångsfrekvens	- Hz
Ljusflöde	560 lm	Effektförbrukning	11 W
Ljusstyrka (nom)	7 800 cd	Lampström (nom)	1 300 mA
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Motsvarande effekt	50 W
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	Tändningstid (nom)	0,5 s
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	50,91 lm/W	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
		Effektfaktor (fraktion)	0,7

MASTER LEDspot LV AR111

Spänning (nom)	12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	AR111
Användning och godkännande	
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	13 kWh



EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D
Fullständigt produktnamn	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D
Full EOC	871869657833900
Beställningsnummer	57833900
Materialnummer (12NC)	929001243902
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696578339
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696578346

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D	111 mm	62 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D


MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D

