

**PHILIPS**

Eco passport

## CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G CorePro LEDtube T8 InstantFit EVG

Die Philips CorePro LEDtube InstantFit EVGFamilie eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Diese Familie ist der absolute Preisknaller im Einstiegsbereich mit bis zu 2.000 Lumen und eignet sich hervorragend für Anwendungen mit niedrigen Anforderungen an die Beleuchtung als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen.



### Our Eco passport



#### Energie-

- Dimmbar: Nein
- Energieeffizienz-Label (EEL): A
- Nennlichtausbeute (Nom): 89.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 9 W



#### Zirkularität

- Nennlebensdauer (Nom): 30000 h



#### Verpackung

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0.587 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.022 kg



#### Stoffe

- EU RoHS-konform: No



#### Gewicht und Materialien

- Nettogewicht (Einzelteil): 0.160 kg

Energy efficiency ranking / External awards

