



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF je LED dostupné řešení vhodné pro náhradu lineárních zářivek T8. Poskytuje přirozený světelný efekt pro použití v aplikacích všeobecného osvětlení a zároveň nabízí okamžitou úsporu energie, takže je šetrné k životnímu prostředí.


Údaje o produktu

Obecné informace		Vstupní frekvence	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	20000-80000 Hz	
Nominální životnost	30 000 h	Spotřeba energie	
Cyklus zapnutí	50 000	9 W	
Lighting Technology	LED	Proud zdroje (max.)	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	400 mA	
Světelné technické		Proud zdroje (min.)	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	200 mA	
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů	Doba spuštění (jmen.)	
Světelný tok	800 lm	0,5 s	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Doba zahřívání do 60 % světla	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	0,5 s	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	88,00 lm/W	Účinnost (zlomek)	
Konzistence barev	<6	0,9	
Index podání barev (CRI)	83	Napětí (jmen.)	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	30-80 V	
Provozní a elektrické		Teplota okolí	
Frekvence sítě		20000-80000 Hz	
		Rozsah okolních teplot	
		-20 °C až 45 °C	
		Maximální teplota (jmen.)	
		60 °C	
		Řízení a stmívání	
		Stmívatelné	
		Ne	
		Mechanické a materiály	
		Materiál žárovky	
		Sklo	
		Délka výrobku	
		600 mm	


CorePro LEDtube InstantFit HF

Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	TUV Značka CE Splňuje požadavky směrnice RoHS Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
Celý název výrobku	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

Full EOC	871869665217600
Objednací kód	65217600
Číslo materiálu (12NC)	929001249502
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696652176
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696652183

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840

T8 G

