



CorePro LEDtube T8 InstantFit EVG

CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

Die Philips CorePro LEDtube InstantFit EVGFamilie eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Diese Familie ist der absolute Preisknaller im Einstiegsbereich mit bis zu 2.000 Lumen und eignet sich hervorragend für Anwendungen mit niedrigen Anforderungen an die Beleuchtung als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lampenstrom (max.)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		400 mA
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h	Lampenstrom (min.)	200 mA
Schaltzyklus	50000X	Startzeit (Nom)	0.5 s
B50L70	30000 h	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Lichttechnische Daten		Spannung (Nom)	30-80 V
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Temperaturkenndaten	
Lichtstrom (Nom)	800 lm	Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Nennlichtstrom (Nom)	800 lm	Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Lagertemperatur (max)	65 °C
Nennlichtausbeute (Nom)	89.00 lm/W	Lagertemperatur (min)	-40 °C
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (max)	60 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	83	Dimmen	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %	Dimmbar	Nein
Elektrische Kenndaten		Mechanische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	9 W	Kolbenmaterial	Glass


CorePro LEDtube T8 InstantFit EVG

Produktlänge	600 mm
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Energiesparendes Produkt	ja
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen RoHS KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	12 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869665217600

Bestell-Produktname	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
EAN/UPC - Produkt	8718696652176
Bestellcode	65217600
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001249502
Nettogewicht (Einzelteil)	0.160 kg

Hinweise


Abmessungsskizzen




CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27.9 mm	28 mm	589.8 mm	595.7 mm	604 mm

Photometrische Daten




MAS LED ExpertColor 7.2-50W MR16 GU5.3 930 36D



CorePro LEDtube HF 600mm 9W G13 840, 865 800lm T8 G

CorePro LEDtube T8 InstantFit EVG

Photometrische Daten



CorePro LEDtube HF 600mm 9W G13 840 800lm T8 G

