



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

Le tube LED CorePro LEDtube InstantFit HF est une solution LED abordable, qui convient pour remplacer les lampes T8 fluorescentes. Il crée un effet lumineux naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général, et permet des économies d'énergie instantanées, ce qui, en fait, une solution respectueuse de l'environnement.

Données du produit


Informations générales			
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Fréquence d'entrée	20000-80000 Hz
Durée de vie nominale	30.000 h	Consommation électrique	9 W
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Courant lampe (max.)	400 mA
Type de lampe	LED	Courant lampe (min.)	200 mA
Conforme à RoHS	Oui	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Données techniques de l'éclairage		Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Facteur de puissance (fraction)	0,9
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)	Tension (nom.)	30-80 V
Flux lumineux	800 lm	Température	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Température maximale du produit (nom.)	60 °C
Efficacité lumineuse (nominale)	88,00 lm/W	Commandes et gradation	
Cohérence des couleurs	<6	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Indice de rendu de couleur (IRC)	83	Mécanique et boîtier	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Matériaux des lampes	Verre
Fonctionnement et électricité		Longueur du produit	600 mm
Fréquence linéaire	20000-80000 Hz		

CorePro LEDtube InstantFit HF

Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	TUV Marquage CE Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	12 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
Nom de produit complet	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G



Code EOC	871869665217600
Code de commande	65217600
Code 12NC	929001249502
Code de commande local	CTHFS00609W840
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696652176
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696652183

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

Données photométriques



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840

T8 G

