



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

A CorePro LEDtube InstantFit HF egy megfizethető LED-es megoldás, amely alkalmas a T8 fénycsövek kiváltására. Természetes fényhatást kelt, alkalmazható általános világítási alkalmazásokra, valamint azonnali energiamegtakarításra – környezetkímélő megoldás.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Névleges élettartam	30 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	240 fok
Fényáram	800 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	88,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	83
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	20000-80000 Hz

Bemeneti frekvencia	20000-80000 Hz
Teljesítményfelvétel	9 W
Fényforrás árama (max)	400 mA
Fényforrás árama (minimum)	200 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	30-80 V

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és 45 °C között
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	60 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás anyaga	Üveg
-------------------	------


CorePro LEDtube InstantFit HF

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	TUV CE jelölés Megfelel az RoHS irányelvnek KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	12 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
Teljes terméknév	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G


Méretezett rajza

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

Fotometriai adatok




General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840

T8 G

