



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF is een betaalbare LED-oplossing, die geschikt is voor het vervangen van T8-fluorescentielampen. Dit levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen, plus onmiddellijke energiesparingen – een natuurvriendelijke oplossing.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominale levensduur	30.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	240 graden
Lichtstroom	800 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	88,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	83
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	20000-80000 Hz


Ingangsfrequentie	20000-80000 Hz
Energieverbruik	9 W
Lampstroom (max.)	400 mA
Lampstroom (min.)	200 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	30-80 V
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	600 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF

Lampvorm	T8
Keurmerken en classificaties	
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	TÜV CE-markering Conform RoHS KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	12 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
Volledige productnaam	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G



Full EOC	871869665217600
Bestelcode	65217600
Materiaalnr. (12NC)	929001249502
Lokale code	CTHFSO0609W840
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696652176
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696652183

Maatschets



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840
T8 G

