



# CorePro LEDtube InstantFit HF

## CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF este o soluție LED accesibilă potrivită pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8. Furnizează un efect de lumină naturală, care se utilizează în aplicații de iluminat general, precum și economii energetice instantanee – o soluție ecologică.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
B50L70	30000 h

Light Technical	
Cod culoare	840 [ CCT de 4000 K]
Flux luminos (nom.)	800 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	800 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	89,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	83
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	9 W
Curent lampă (max.)	400 mA
Curent lampă (min.)	200 mA

Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0,5 s
Tensiune (nom.)	30-80 V

Temperature	
T-Ambiantă (max.)	45 °C
T-Ambiantă (min.)	-20 °C
T-Magazie (max.)	65 °C
T-Magazie (min.)	-40 °C
Cutie T maximum (nom.)	60 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Material bec	Glass
Lungime produs	600 mm


Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A

# CorePro LEDtube InstantFit HF

Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate
Consum de energie kWh/1000 h	12 kWh
<b>Product Data</b>	
Cod complet produs	871869665217600
Nume comandă produs	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

EAN/UPC - Produs	8718696652176
Cod de comandă	65217600
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	10
Material nr. (12NC)	929001249502
Greutate netă (bucată)	0,160 kg


## Cote




CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

## Date fotometrice




MAS LED ExpertColor 7.2-50W MR16 GU5.3 930 36D



CorePro LEDtube HF 600mm 9W G13 840, 865 800lm T8 G

# CorePro LEDtube InstantFit HF

## Date fotometrice



CorePro LEDtube HF 600mm 9W G13 840 800lm T8 G

