



# CorePro LEDtube InstantFit HF

## CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF är en prisvärd LED-lösning för ersättning av T8-lysrör. Den naturliga ljuseffekten är perfekt för allmänbelysning, och de omedelbara energibesparingarna gör produkten till en miljövänlig lösning.

### Produktdata


Allmän information		Spänning (nom)	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	30-80 V	
Nominell livslängd (nom)	30000 h	Temperatur	
Driftcykel	50000X	T-ambient (max)	45 °C
<b>Ljusteknik</b>		T-ambient (min)	-20 °C
Färgkod	840 [ CCT av 4 000 K]	T-förvaring (max)	65 °C
Ljusflöde (nom)	800 lm	T-förvaring (min)	-40 °C
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	T-Case max. (nom)	60 °C
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89,00 lm/W	Styrenheter och dimring	
Färgbeständighet	<6	Dimbara	Nej
Färgåtergivningindex (nom)	83	Mekanik och armaturhus	
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Material i lampan	Glass
<b>Drift och elektricitet</b>		Produktlängd	600 mm
Power (Rated) (Nom)	9 W	Användning och godkännande	
Lampström (max)	400 mA	Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Lampström (min)	200 mA	Energisparande produkt	Yes
Tändningstid (nom)	0,5 s	Godkännandemärkningar	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s		

# CorePro LEDtube InstantFit HF

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	12 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871869665217600
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
EAN/UPC – Produkt	8718696652176
Beställningsnummer	65217600

Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001249502
Nettovikt (stycke)	0,160 kg



## Måttskiss



CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

## Fotometriska data



MAS LED ExpertColor 7.2-50W MR16 GU5.3 930 36D

CorePro LEDtube HF 600mm 9W G13 840, 865 800lm T8 G



CorePro LEDtube HF 600mm 9W G13 840 800lm T8 G

## CorePro LEDtube InstantFit HF

