



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF je LED dostupné řešení vhodné pro náhradu lineárních zářivek T8. Poskytuje přirozený světelný efekt pro použití v aplikacích všeobecného osvětlení a zároveň nabízí okamžitou úsporu energie, takže je šetrné k životnímu prostředí.


Údaje o produktu

Obecné informace		Vstupní frekvence		20000-80000 Hz
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Spotřeba energie		9 W
Nominální životnost	30 000 h	Proud zdroje (max.)		400 mA
Cyklus zapnutí	50 000	Proud zdroje (min.)		200 mA
Lighting Technology	LED	Doba spuštění (jmen.)		0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřívání do 60 % světla		0,5 s
Světelné technické		Účinnost (zlomek)		0,9
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	Napětí (jmen.)		30-80 V
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů	Teplota okolí		
Světelný tok	800 lm	Rozsah okolních teplot		-20 °C až 45 °C
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Maximální teplota (jmen.)		60 °C
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K	Řízení a stmívání		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	88,00 lm/W	Stmívatelné		Ne
Konzistence barev	<6	Mechanické a materiály		
Index podání barev (CRI)	83	Materiál zárovky		Sklo
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Délka výrobku		600 mm
Provozní a elektrické				
Frekvence sítě	20000-80000 Hz			


CorePro LEDtube InstantFit HF

Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	TUV Značka CE Splňuje požadavky směrnice RoHS Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G
Celý název výrobku	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

Full EOC	871869665219000
Objednací kód	65219000
Číslo materiálu (12NC)	929001249602
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696652190
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696652206

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865

T8 G

