

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF on edullinen lediratkaisu, joka sopii korvaamaan T8-loistelamput. Se tarjoaa luonnollisen valon, joka sopii yleisvalaistuskäyttöön. sekä välitöntä energiansäästöä, joten se on ympäristöä säästävä ratkaisu.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]
Keilakulma (nim.)	240 °
Valovirta	800 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	88,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	20000-80000 Hz
Syöttötaajuus	20000-80000 Hz

Virrankulutus	9 W
Lampun virta (suurin)	400 mA
Lampun virta (min.)	200 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	30-80 V
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	60 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	600 mm
Hehkulampun muoto	T8


CorePro LEDtube InstantFit HF

Merkinnät ja luokitukset	
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	TUV CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	12 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G
Koko tuotenimi	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G
Full EOC	871869665219000

Mittapiirros




Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

Paikallisen koodin kuvaus	4721568
Tilauskoodi	65219000
Tuotekoodi (12NC)	929001249602
Paikallinen koodi	4721568
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696652190
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696652206

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865

T8 G

