




CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

A CorePro LEDtube InstantFit HF egy megfizethető LED-es megoldás, amely alkalmas a T8 fénycsövek kiváltására. Természetes fényhatást kelt, alkalmazható általános világítási alkalmazásokra, valamint azonnali energiamegtakarításra – környezetkímélő megoldás.

Termék adatok


Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Névleges élettartam	30 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	865 [CCT of 6500K]
Sugárzási szög (névleges)	240 fok
Fényáram	800 lm
Színmegjelölés	Hideg nappali fény
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	88,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	83
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	20000-80000 Hz

Bemeneti frekvencia	20000-80000 Hz
Teljesítményfelvétel	9 W
Fényforrás árama (max)	400 mA
Fényforrás árama (minimum)	200 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	30-80 V
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és 45 °C között
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	60 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás anyaga	Üveg

CorePro LEDtube InstantFit HF

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	TUV CE jelölés Megfelel az RoHS irányelvnek KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	12 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G
Teljes terméknev	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

Méretezett rajza




Fotometriai adatok

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

Full EOC	871869665219000
Rendelési kód	65219000
Cikkszám (12NC)	929001249602
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696652190
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696652206


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865

T8 G

