

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF to korzystna cenowo lampa LED i doskonały zamiennik świetlówek T8. Tworzy naturalny efekt oświetleniowy pasujący do zastosowań z oświetleniem ogólnym, zapewnia natychmiastową energooszczędność, przez co jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska naturalnego.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	50000X

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	800 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	89,00 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	9 W
Prąd lampy (Max)	400 mA

Prąd lampy (Min)	200 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Napięcie (Nom)	30-80 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Materiał żarówki	szyba
Długość produktu	600 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF

Zatwierdzenie i Aplikacja


Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	TUV Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	12 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869665219000
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

EAN/UPC-produkt	8718696652190
Kod zamówienia	65219000
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	929001249602
Waga netto (szt.) SAP	0,160 kg


Rysunki techniczne




CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

Dane fotometryczne




CorePro LEDtube HF 600mm 9W G13 840, 865 800lm T8 G



MAS LED ExpertColor 7.2-50W MR16 GU5.3 930 36D

CorePro LEDtube InstantFit HF

Dane fotometryczne



CorePro LEDtube HF 600mm 9W G13 865 800lm T8 G

