

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF è una soluzione LED conveniente, adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Crea un effetto di illuminazione naturale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale e offre risparmi energetici immediati: una soluzione che rispetta l'ambiente.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Frequenza di ingresso	20000-75000 Hz
Durata nominale	30.000 ore	Consumo energetico	20 W
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Corrente lampada (Max)	700 mA
Lighting Technology	LED	Corrente lampada (Min)	200 mA
Conformità a RoHS EU	Sì	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Fattore di potenza (frazione)	0,9
Angolo del fascio (Nom)	240 °	Tensione (Nom)	30-80 V
Flusso luminoso	2.000 lm	Temperatura	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temperatura del colore correlata	4000 K	Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100 lm/W	Controlli e dimmerazione	
Uniformità del colore	<6	Dimmerabile	No
Indice di resa cromatica (CRI)	83	Meccanica e corpo	
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Lunghezza prodotto	1.500 mm
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di linea	20000-75000 Hz		

CorePro LEDtube InstantFit HF

Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Marchi di approvazione	TUV Marchio CE Conformità RoHS Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	25 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G
Nome completo prodotto	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G


Full EOC	871869659203800
Codice d'ordine	59203800
Codice materiale (12NC)	929001249702
Codice locale	CORE58840HF
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696592038
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696592045

Disegno tecnico




Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G	27,9 mm	1.500 mm	1.505,9 mm	1.514,2 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

