



Dicroica LED GU10 Essential

LEDspot GU10 50W 827 36D 220-240V PF

Las Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las Essential LEDspots ofrecen grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	GU10 [GU10]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	4.7-50W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	827 [CCT de 2,700 K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo lumínico (nom.)	400 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	400 lm
Intensidad luminosa (nom.)	700 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Ángulo de haz nominal	36 °
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	85,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.7 W
Corriente de lámpara (nom.)	38 mA
Equivalente de potencia	50 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.41
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	75 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	B


Dicroica LED GU10 Essential

Datos de producto

Código de producto completo	871869960348900
Nombre de producto del pedido	LEDspot GU10 50W 827 36D 220-240V PF
EAN/UPC - Producto	8718699603489
Código de pedido	929001250471

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001250471
Peso neto (pieza)	0,030 kg


Plano de dimensiones




GU10 230V 5.5W-50W 345lm 36D 2700K ND

Product	D	C
LEDspot GU10 50W 827 36D 220-240V PF	50 mm	54 mm


Datos fotométricos



LEDspot ESS 50W GU10 PAR16 827 36D ND




LEDspot ESS 50W GU10 PAR16 840 36D ND




LEDspot ESS 50W GU10 PAR16 827 36D ND

Dicroica LED GU10 Essential

Vida útil



LEDspot ESS 50W GU10 PAR16 840 36D ND



LEDspot ESS 50W GU10 PAR16 840 36D ND

