



Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela

MZD LED 25W E27 827 P45 FR ND 1CT/10

Con la gamma di lampade LED MAZDA potrai creare esattamente l'atmosfera giusta

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	E27 [E27]	Power (Rated) (Nom)	3,2 W
Conformità a RoHS EU	Sì	Corrente lampada (Nom)	30 mA
Durata nominale (Nom)	15000 h	Wattaggio equivalente	25 W
Ciclo di commutazione on/off	30.000 X	Tempo di avvio (Nom)	0,4 s
Durata specificata (ore)	15000 h	Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.4 s
		Fattore di potenza (Nom)	0.47
		Tensione (Nom)	220-240 V
Dati tecnici di illuminazione		Temperatura	
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]	Temp. massima involucri (Nom)	55 °C
Angolo del fascio (Nom)	150 °		
Flusso luminoso (Nom)	250 lm	Controlli e regolazione del flusso	
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	250 lm	Regolabile	No
Designazione colore	Bianca calda (WW)		
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Meccanica e corpo	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	78,00 lm/W	Finitura lampadina	Smerigliata
Uniformità del colore	<6	Forma lampadina	P45 [P 45mm]
Indice di resa dei colori (Nom)	80		
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Approvazione e applicazione	
Funzionamento e parte elettrica		Classe di efficienza energetica (ELL)	G
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		

Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela

Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	313918816139900
Nome prodotto ordine	MZD LED 25W E27 827 P45 FR ND 1CT/10
EAN/UPC - Prodotto	3139188161399
Codice d'ordine	16139900

Codice locale	MZDLUS25
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001253332
Peso netto SAP (Pezzo)	31,000 g

