



SceneSwitch Glühlampenform

LED Scene Switch 40W B38 E14 WW CL ND 1BC/4

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand.;Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E14 [E14]
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	100000X
Technische Typeneinstellung(en)	5.5/4/2-40 W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827/825/822 [CCT von 2700 K/ 2500 K/2200 K]
Lichtstromeinstellung(en)	470/190/50 lm
Lichtstromeinstellung(en) (nom.)	470/190/50 lm
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm
Farbtemperatureinstellung(en)	2700/2500/2200 K
Nennlichtausbeute (Nom)	85 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
--	------

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Leistungseinstellung(en)	5.5/4/2 W
Lampenstrom (Nom)	50 mA
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	95 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

SceneSwitch Glühlampenform

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar (CL)
------------------	-----------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energiesparendes Produkt	ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869659847400
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	LED Scene Switch 40W B38 E14 WW CL ND 1BC/4
EAN/UPC - Produkt	8718696598474
Bestellcode	59847400
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	4
Material-Nr. (12NC)	929001260801
Nettogewicht (Einzelteil)	0.068 kg


Abmessungsskizzen




SS Candle B38CL 5.5-40W 470lm WW E14 ND

Product	D	C
LED Scene Switch 40W B38 E14 WW CL ND 1BC/4	38 mm	113 mm

Photometrische Daten




SceneSwitch 40W B38 E14 /827



SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND


SceneSwitch Glühlampenform

Photometrische Daten




SceneSwitch ND 60W GU10

Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

