

# PHILIPS

## Eco passport

## LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4 SceneSwitch-ledikynttilät ja -lamput

Tietyt tilanteet vaativat viileää valoa, toiset taas lämmintä, miellyttävää hehkua. Philipsin SceneSwitch-ledikynttilöissä ja -lamputta on useita valaistusasetuksia yhdessä ja samassa lampussa. Et tarvitse himmennintä! Muuta valaistusta rentoutumiseen, harrastuksiin, vapaa-aikaan tai työhön sopivaksi. Paina vain katkaisinta. Voi käyttää nykyisellä katkaisijalla! Uusia asennuksia ei tarvita.



### Our Eco passport

Signify näyttää, kuinka valo auttaa luomaan parempaa maailmaa. Suunnitteluprosessin osana teemme innovaatioita, jotka vähentävät tuotteidemme ympäristövaikutusta ja hyödyttävät maapalloa laajemminkin.

Tiedämme, että asia on tärkeä myös sinulle. Siksi olemme kehittäneet ekopassin, jossa selitetään tuotteidemme ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset kahdeksan kestävä kehityksen painopistealueen kautta, joita on kehitetty suunnitteluprosessissamme vuodesta 1994 asti.



### Energia-

- **Himmennettävä:** Ei
- **Energiatohokkuusmerkintä (EEL):** A+
- **Valotehokkuus (nimellinen) (nim.):** 85 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 5,5,4,2 W,W,W



### Circularity

- **Nimelliskäyttöikä (nim.):** 15000 h



### Pakkaus

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,272 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,011 kg
- **SAP Weight Plastic Unit (Case):** 0,042 kg
- **SAP Weight Plastic Unit (Piece):** 0,011 kg



### Aineet

- **EU RoHS -määraysten mukainen:** Kyllä



### Paino ja materiaalit

- **Nettopaino (kappale):** 0,068 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lisätietoja on osoitteessa  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.