



SceneSwitch LED-kerter og -kroner

LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4

I nogle situationer er der brug for et koldt lys, mens der i andre er brug for en varm og hyggelig glød. Med Philips SceneSwitch-LED-kerter og -kroner kan du vælge mellem forskellige lysindstillinger fra én og samme lyskilde. Og du behøver ikke en lysdæmper! Optimer din belysning i alle situationer, uanset om du gerne vil slappe af, nyde din hobby eller arbejde. Med blot ét tryk på en kontakt. Og det er den eksisterende kontakt! Der er ikke behov for yderligere installation.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14 [E14]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	100.000
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Farvebetegnelse	Varm/Ekstra varm/Meget varm
Lyseffekt (nominel) (nom.)	85 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2 4 5,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	50 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	95 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	B38

SceneSwitch LED-kerter og -kroner


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4
Det fulde produktnavn	LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4
Full EOC	871869659847402
Beskrivelse af lokal kode	2057806695

Målskitse


Ordrekode	59847402
Materialenr. (12NC)	929001260858
Lokal ordrekode	2057806695
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696598474
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8718696747803

Product	D	C
LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	38 mm	113 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour – LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4



General uniform lighting – LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4


SceneSwitch LED-kerter og -kroner

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4

