



SceneSwitch Kerzen- und Tropfenlampen

LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4

In einigen Situationen ist ein kühles Licht gefragt, andere gewinnen im Ambiente eines warmen, gemütlichen Leuchtens. Mit Philips SceneSwitch-LED-Kerzen- und -Lüstern können Sie in einer Lampe verschiedene Lichteinstellungen haben. Sie benötigen dazu keinen Dimmer! Optimieren Sie Ihre Beleuchtung für Entspannung, Hobby, Freizeit oder Arbeit. Alles mit einem Schalter. Und es funktioniert mit Ihrem vorhandenen Schalter! Es ist keine weitere Installation erforderlich.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	E14 [E14]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	100.000	Energieverbrauch	2 4 5,5 W
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Lampenstrom (Nom)	50 mA
Beleuchtungstechnologie	LED	Äquivalente Leistung	40 W
EU RoHS-konform	Ja	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichttechnische Daten		Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	85 lm/W	Temperatur	
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (Nom)	95 °C
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Lichtregelung und Dimmen	
Restlichtstrom am Ende der	70 %	Dimmbar	Nein
Nennlebensdauer (Nom.)		Mechanik und Gehäuse	
		Kolbenausführung	Klar

SceneSwitch Kerzen- und Tropfenlampen


Kolbenform	B38
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4

Gesamt-Produktcode	871869659847402
Bestellcode	59847402
Material-Nr. (12NC)	929001260858
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696598474
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718696747803


Abmessungsskizzen

Product	D	C
LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	38 mm	113 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour – LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4



General uniform lighting – LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4


SceneSwitch Kerzen- und Tropfenlampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4

