

Ecofit LEDtubes T8

Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General Information		Napětí (jmen.)		220-240 V
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Temperature		
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Okolní teplota (max.)	45 °C	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Okolní teplota (min.)	-20 °C	
Cyklus přepínání	50 000x	Teplota skladování (max.)	65 °C	
Light Technical		Teplota skladování (min.)	-40 °C	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Maximální teplota (jmen.)	55 °C	
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Controls and Dimming		
Světelný tok (jmen.)	1600 lm	Regulovatelné	Ne	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Mechanical and Housing		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W	Materiál žárovky	Glass	
Konzistence barev	<6	Délka výrobku	1200 mm	
Index barevného podání (jmen.)	80	Approval and Application		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+	
Operating and Electrical		Výrobek šetřící energií	Yes	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate	
Power (Rated) (Nom)	16 W	Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh	
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s			
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s			
Účinník (jmen.)	0,5			

Ecofit LEDtubes T8

Product Data

Úplný kód výrobku	871869969702000
Objednací název produktu	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I
EAN/UPC – výrobek	8718699697020
Objednací kód	69702000
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	20
Materiál č. (12NC)	929001276122
Celková hmotnost (kus)	0,215 kg



Rozměrové výkresy

A3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm


TLED Ecofit EU 1200mm 16W 1600lm 6500K

Fotometrické údaje



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 865 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 865 24D ND



Ecofit LEDtubes T8

Životnost




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

Ecofit LEDtubes T8

