

Ecofit Ledtubes T8



Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I

Vymeňte staré žiarivky za efektívnejšie LED trubice s dlhou životnosťou. Trubice Ecofit LED ponúkajú rýchly a jednoduchý spôsob náhrady starých žiarivkových trubíc modernou a účinnou technológiou LED. Dobrá kvalita svetla s efektom prirodzeného osvetlenia na všeobecné použitie s nízkymi počiatočnými investíciami – riešenie šetrné k životnému prostrediu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Spotreba	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Čas spustenia (nom.)	16 W
Nominálna životnosť	15 000 h	Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Spínací cyklus	50 000	Účinnosť (zlomok)	0.5
Technológia osvetlenia	LED	Napätie (nom.)	220-240 V
Referenčný svetelný tok	Sphere	Teplota	
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Široký rozsah okolitých teplôt	-20 °C až 45 °C
Svetelné technické		Maximálna teplota krytu (nom.)	55 °C
Kód farby	865 [CCT of 6500K]	Ovládanie a stmievanie	
Uhol vyžarovania (nom.)	240 stupeň (stupne)	Stmievateľné	Nie
Svetelný tok	1 600 lm	Mechanické časti a teleso	
Označenie farby	Studené denné svetlo	Materiál žiarovky	Sklo
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	6500 K	Dĺžka produktu	1 200 mm
Merný výkon (menovitý) (nom.)	100,00 lm/W	Schválenie a použitie	
Konzistencia farieb	<6	Trieda energetickej účinnosti	F
Index podania farieb (CRI)	80	Energeticky úsporný produkt	Áno
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %	Schvaľovacie značky	V súlade so smernicou RoHS Označenie CE Certifikát KEMA Keur
Prevádzkové a elektrické			
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz		
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz		

Ecofit Ledtubes T8


Spotreba energie kWh/1 000 h	16 kWh
Registračné číslo EPREL	491854

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I
Úplný názov produktu	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I
Úplný kód produktu	871869969702000
Objednávkový kód	69702000



Č. materiálu (12NC)	929001276122
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718699697020
Čitateľ – počet balení v krabici	20
EAN/UPC – balenie	8718699697037

Rozmerový obrázok




Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I


General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I

Ecofit Ledtubes T8


Životnosť




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I

Ecofit Ledtubes T8

