

Turburi LED Ecofit T8



Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I

Faceți trecerea către tuburile LED eficiente și de lungă durată cu ajutorul tuburilor LED Ecofit. Tuburile LED Ecofit reprezintă o modalitate rapidă și ușoară de a înlocui vechile tuburi fluorescente cu tehnologia modernă și eficientă LED. Calitate bună a luminii cu efect de lumină naturală pentru utilizare în aplicații de iluminat general cu investiții inițiale scăzute – ca soluție ecologică.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	240 °
Flux luminos	800 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %


Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	8 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C
Maximum T-case (nom.)	55 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Material bec	Sticlă
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	F
Produs eficient energetic	Da

Turburi LED Ecofit T8

Mărci de omologare	În conformitate cu RoHS Marcaj CE Certificat KEMA Keur
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh
Număr de înregistrare EPREL	491851
Date despre produs	
Nume comandă produs	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I
Numele complet al produsului	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I
Full EOC	871869969704400



Cod de comandă	69704400
Număr material (12NC)	929001276222
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699697044
Numărător SAP – Pachete per exterior	20
EAN/UPC – Cutie	8718699697051

Cote




Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I


General uniform lighting - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I

Turburi LED Ecofit T8


Durată de viață




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I

Turburi LED Ecofit T8

