

Ecofit LEDtubes T8

Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.


Údaje o produktu

Obecné informace		Spotřeba energie	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Nominální životnost	15 000 h	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Cyklus zapnutí	50 000	Účinník (zlomek)	0,5
Lighting Technology	LED	Napětí (jmen.)	220-240 V
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Teplota okolí	
Světelně technické		Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů	Řízení a stmívání	
Světelný tok	800 lm	Stmívatelné	Ne
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Mechanické a materiály	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K	Délka výrobku	600 mm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W	Tvar žárovky	Trubice, dvě patice
Konzistence barev	<6	Certifikace a použití	
Index podání barev (CRI)	80	Výrobek šetřící energii	Ano
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS Značka CE Certifikát KEMA Keur
Provozní a elektrické		Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		


Ecofit LEDtubes T8

Označení a balení	
Objednací název produktu	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8
Celý název výrobku	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8
Full EOC	871869959528900
Objednací kód	59528900
Číslo materiálu (12NC)	929001276302


Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8



Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8


Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699595289
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718699595296

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm




General uniform lighting - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8


Životnost



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8




Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8

Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8

Ecofit LEDtubes T8

