Essential LEDtube

LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP I G

Essential LEDtube è un tubo LED accessibile adatto per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Il prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmio energetico immediato per una soluzione che rispetta l'ambiente.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	740 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °
Flusso luminoso	1.050 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	105,00 lm/W
Uniformità del colore	<7
Indice di resa cromatica (CRI)	70
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	10 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Lunghezza prodotto	600 mm

Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	10 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP I G
Nome completo prodotto	LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP I G

Essential LEDtube

Full EOC	871869667438300
Descrizione codice locale	LDTEF/10/06740I
Codice d'ordine	67438300
Codice materiale (12NC)	929001277408
Codice locale	LDTEF/10/06740I
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696674383
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696674390

Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP I G	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP I G



Light Distribution Diagram - LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP I G



General uniform lighting - LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP I G

Durata



Life Expectancy Diagram - LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP I G



Life Expectancy Diagram - LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP I G



Life Expectancy Diagram - LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP I G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP I G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP I G

Essential LEDtube

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Agosto 31 - Dati soggetti a modifiche