



# Interact

## 14T8/48-840/IF21/MAScon IA 10/1

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50 000 x

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	840 [ TCP de 4 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	160 °
Flux lumineux (nom.)	2100 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4000 K
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Courant de la lampe (max.)	240 mA
Courant de la lampe (min.)	130 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	120-277, 347 V

Température	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
T boîtier maximum (nom.)	40 °C


Commandes et gradation	
Intensité réglable	No

Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	1200 mm

Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	UL certificate RoHS compliance
Certifications énergétiques	DLC Standard

Données de produit	
Nom du produit de la commande	14T8/48-840/IF21/MAScon IA 10/1
EAN/CUP – Produit	046677537197
Code de commande	537191
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001281364
Poids net (pièce)	0,220 kg


Schéma dimensionnel



14T8/48-4000 IF 10/1 EasySmart


Product	D1	D2	A1	A2	A3
14T8/48-840/IF21/MAScon IA 10/1	25,7 mm	26,3 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Données photométriques





LEDtube 1200mm 14W G13 840 2100lm

LEDtube 1200mm 14W G13 2000lm



LEDtube 1200mm 14W G13 840 2100lm

## Durée de vie



LEDtube 1200mm 14W G13 2000lm

LEDtube 1200mm 14W G13 2000lm

