


PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale. Il design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, indistinguibile da quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 è la soluzione ideale per chi ha esigenze di illuminazione molto specifiche e desidera ottimizzare il valore nel tempo. Un grande risparmio energetico o una durata di vita più lunga si traducono in un periodo di ammortamento migliore e in un migliore costo totale di proprietà.



Our eco passport

Signify apre la strada a un mondo migliore e più luminoso. Le nuove tecnologie impiegate nella fase di design ci consentono di ridurre l'impatto ambientale, agendo in favore del clima e concentrandoci sulla circolarità, nonché di apportare maggiori benefici al mondo in cui operiamo prendendo in considerazione aspetti sociali quali la disponibilità di cibo, la salute, il benessere e la sicurezza.

Sappiamo che è importante anche per te. Ecco perché abbiamo sviluppato l'Eco Passport, in cui illustriamo le prestazioni ambientali e sociali dei nostri prodotti in otto Aree Sostenibili, sviluppate dal 1994, grazie al nostro processo di Design Sostenibile.



Energia

- **Regolabile:** No
- **Classe di efficienza energetica:** D
- **Efficienza luminosa (specificata) (Nom):** 150,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 14 W



Circolarità

- **Durata nominale (Nom):** 60000 h



Imballo

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,795 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,024 kg



Sostanze

- **Conformità a RoHS EU:** Sì



Peso e materiali

- **Peso netto SAP (Pezzo):** 0,360 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Per ulteriori informazioni:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.