


**PHILIPS**

Eco passport

## MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF

Philips MASTER LEDtube on perinteisen loistelampun muotoinen ledivalonlähde, joka on ihanteellinen yleisvalaistukseen. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Se on ihanteellinen valinta, kun tarvitaan korkealaatuista valoa, pitkä elinikä ja alhaiset elinkaarikustannukset.



### Our eco passport

Signify näyttää, kuinka valo auttaa luomaan parempaa maailmaa. Suunnitteluprosessin osana teemme innovaatioita, jotka vähentävät tuotteidemme ympäristövaikutusta ja hyödyttävät maapalloa laajemminkin.

Tiedämme, että asia on tärkeä myös sinulle. Siksi olemme kehittäneet ekopassin, jossa selitetään tuotteidemme ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset kahdeksan kestävä kehityksen painopistealueen kautta, joita on kehitetty suunnitteluprosessissamme vuodesta 1994 asti.

#### Energia-

- Himmennettävä: Ei
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A+
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 142,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 14 W

#### Circularity

- Nimelliskäyttöikä (nim.): 60000 h

#### Pakkaus

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,795 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,024 kg

#### Aineet

- EU RoHS -määreysten mukainen: Kyllä

#### Paino ja materiaalit

- SAP-nettopaino (kappale): 0,360 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lisätietoja on osoitteessa  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.